

ROVAL シリーズの塗膜硬度

ROVAL シリーズの塗膜硬度は塗装直後は硬くありませんが、暴露されるに従い硬度が向上する特性があります。

<p>【試験方法】</p> <p style="text-align: center;">引っかき硬度(鉛筆法) JIS-K5600-5-4 : 1999</p> <p style="text-align: center;">— 鉛筆硬度 —</p> <p style="text-align: center;">(柔らかい) ◀ 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H ▶ (硬い)</p>	
--	---

【試験結果】

製品名	未暴露板	12ヵ月暴露板
ROVAL	B	F
EPO ROVAL	B	H
ROVAL SILVER	3B	2B
AQUA ROVAL	HB	H

<p>【試験方法】</p> <p style="text-align: center;">耐摩耗性(摩耗輪法) JIS K5600-5-9 : 1999</p> <p style="text-align: center;">摩耗輪: CS-17</p> <p style="text-align: center;">回転数: 1000 回</p> <p style="text-align: center;">負荷 : 4.9N(500g) x 2</p>	
--	---

製品名	摩耗量	
	未暴露板	3ヵ月暴露板
ROVAL	238.6mg	113.3mg
EPO ROVAL	297.4mg	188.1mg
ROVAL SILVER	274.2mg	170.1mg
AQUA ROVAL	113.1mg	78.2mg